

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 120408 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SR
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen