

Garant**Stahl-Bohrstange A.. CKUNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX, rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Artikelklasse	21T

Beschreibung**Hinweis:**

Mit KNUX 1604..L Wendeplatte verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Mittenversatz L_3	20,5 mm
Feder-Set	259044 3
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 17
ISO-Code Halter	A25T CKUNR/L16
Schraube für Pratze	259021 3
Pin	259049 4
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	36 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannpratze Typ 17	259038 17
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
Stift Typ 4	259049 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600