

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SG
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 9 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen