

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A32U PCKNR/L12
Feder-Set	259044 2
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Federstift-Set	259047 2
Unterlegplatte	259031 2
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Kniehebel	259015 2
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500