



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	966149 2
GTIN	4031405510180
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Technische Beschreibung

Gewicht	8 kg
Grundfläche Tiefe	0,73 m
Grundfläche Breite	0,69 m
Plattformtiefe	300 mm
Plattformhöhe ohne Geländer	0,4 m
Begehbarkeit	einseitig
Rollen	ja
Plattformbreite	550 mm

Material	verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
Tritt Ausführung	Stufe
Arbeitshöhe ca.	2,4 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	2
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest