



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966149 3
GTIN	4031405510197
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	2,6 m
Grundfläche Breite	0,73 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Grundfläche Tiefe	0,97 m
Gewicht	12 kg
Plattformbreite	550 mm
Rollen	ja
Tritt Ausführung	Stufe

Plattformtiefe	300 mm
Begehbarkeit	einseitig
Plattformhöhe ohne Geländer	0,6 m
Material	verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest