

**Garant**
**Kopierfräser kurz, Zylinderschaft, Ø D: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212601 32
GTIN	4045197712677
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Stahl** – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen.

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø $D_c$	32 mm
Wendep Plattenschraube	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø $d_1$	27 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	186 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Auskräglänge $L_1$	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219876
---------------	--------