

Garant**Kopierfräser kurz, Zylinderschaft, Ø D: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212601 8
GTIN	4045197712615
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm. Ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	32 mm
Wendeplattenschraube	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Gesamtlänge L_{ges}	92 mm
Ø d_1	7,2 mm
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein

Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9
Spannschraube	219870