

**Garant**
**Fräswendeplatte Ø 16 mm Helix, Typ: ST1400**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212665 ST1400
GTIN	4045197712455
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

**Verwendung:**

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Mit Spanleitstufe für langspanende Werkstoffe.

Typ: ST1400

Sorte: HB7520

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen