

Garant
Kopierfräser, mit Gewinde, Ø D: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212620 10
GTIN	4045197712783
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	10 mm
Wendeplattenschraube	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_1 h6	5,5 mm
Gesamtlänge L_{ges}	23 mm
Ø D_2	9,5 mm
Aufnahmegewinde M	M5
Länge 1	23 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Innenkühlung	nein
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	219871
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP