

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 25 mm, für Kopierfräser, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	212680 ALU
GTIN	4045197712516
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,3 mm

Typ: ALU

Sorte: HU7810

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Schneidstoff	HM
Sorte	HU7810
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,3 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,25 mm

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen