

**Garant****Fräswendeplatte Ø 32 mm Helix, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212695 ST1400
GTIN	4045197712592
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Mit Spanleitstufe für langspanende Werkstoffe.

Typ: ST1400

Sorte: HB7520

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Vorschub $f_z$ in Stahl $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen