



## Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-Ø d1: 40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	306537 40
GTIN	4045197712295
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

### Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen-Ø D	88 mm
Aufnahme	HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40