

**Garant****Kopierfräser, mit Gewinde, Ø D: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212620 16
GTIN	4045197712905
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Ohne Innenkühlung.

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.  
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Stahl** – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Länge 1	28 mm
Aufnahmegewinde M	M8
Ø $D_2$	13,5 mm
Wendeplattenschraube	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	28 mm
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Spannschraube	219873