

**HOLEX****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306677 40
GTIN	4045197712349
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.****Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	27 mm

Außen-Ø D	89 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 40	309890 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 40	309880 40