

Garant**Kopierfräser kurz, Zylinderschaft, Ø D: 25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212601 25 |
| GTIN | 4045197712660 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Gesamtlänge L_{ges} | 121 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Auskraglänge L_1 | 45 mm |
| Wendep Plattenschraube | 219875 (25IP; 6,0 Nm) |
| Schneiden-Ø D_c | 25 mm |
| Ø d_1 | 22 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Fräsverwendung | Kopierfräsen |

| | |
|-------------------|--------------|
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 219875 |
|---------------|--------|