

**Garant****Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212603 10
GTIN	4045197712691
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Stahl** – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	110 mm
Auskraglänge $L_1$	21 mm
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Wendep Plattenschraube	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Schaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Länge Ø $d_1$	53 mm
Ø $d_1$	8 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube	219871