

Garant
Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 16mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212603 16 |
| GTIN | 4045197712714 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 16 mm |
| Auskräglänge L_1 | 28 mm |
| Wendep Plattenschraube | 219873 (15IP; 3,0 Nm) |
| Ø d_1 | 14 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 16 mm |
| Länge Ø d_1 | 63 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 123 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftausführung | Zylinderschaft |

| | |
|-------------------|--------------|
| Fräsverwendung | Kopierfräsen |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Spannschraube | 219873 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m | 211750 3,0 |