

Garant
Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, Ø D: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212606 10
GTIN	4045197712738
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø d_1	8 mm
Schneiden-Ø D_c	10 mm
Wendeplattenschraube	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge L_1	21 mm
Gesamtlänge L_{ges}	132 mm
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Länge Ø d_1	75 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	219871
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP