

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Typ: HART

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212660 HART |
| GTIN | 4045197712431 |
| Artikelklasse | 21A |

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Sorte: HB7705

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | HB7705 |
| Vorschub f_z in Alu kurzspanend | 0,25 mm |
| Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ² | 0,28 mm |
| Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC | 0,2 mm |
| Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ² | 0,25 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen