

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 20 mm, für Kopierfräser, Helix, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	212675 ST1400
GTIN	4045197712509
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Mit Spanleitstufe für langspanende Werkstoffe.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Typ: ST1400

Sorte: HB7520

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen