



Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306537 27 |
| GTIN | 4045197712271 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------|
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 27 |
| Auskraglänge A-Maß | 60 mm |
| Fräsdornlänge L ₄ | 21 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Dorn-Ø d ₁ | 27 mm |
| Außen-Ø D | 60 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-3 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm | 309860 27 |
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm | 309840 27 |