

**Flächenspannfutter, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	304397 25
GTIN	4045197709264
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	25
Außen-Ø D	65 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-4

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25	309880 25
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 25 mm	309900 25
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 25	309890 25