

**Flächenspannfutter, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304397 32 |
| GTIN | 4045197709271 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Spann-Ø D ₁ | 32 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 |
| Außen-Ø D | 72 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 kurz |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-4 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32 | 309890 32 |
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32 | 309880 32 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm | 309900 32 |