

**Garant**
**HiPer-Drill Schneideinsatz n7, HU7810, Ø D: 16,7 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	231630 16,7
GTIN	4045197710178
Artikelklasse	21M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

**Hinweis:**

Schnittdaten gelten für Grundelement  $5 \times D$ .

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 16 mm

Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,37 mm/U

**Technische Beschreibung**

für Grundelement Ø D	16 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend	0,37 mm/U
Ø D	16,7 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HU7810

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren