

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz n7, HU7810, Ø D: 23,25 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231630 23,25
GTIN	4045197710468
Artikelklasse	21M

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 23 mm

Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,44 mm/U

Technische Beschreibung

Ø D	23,25 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend	0,44 mm/U
für Grundelement Ø D	23 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HU7810

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren