

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz n7, HU7810, Ø D: 19,7 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 231630 19,7 |
| GTIN | 4045197710307 |
| Artikelklasse | 21M |

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 19 mm

Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,41 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------|
| für Grundelement Ø D | 19 mm |
| Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,41 mm/U |
| Ø D | 19,7 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Sorte | HU7810 |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Spitzenwinkel | 135 Grad |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |