

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 060408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen