

Garant
HiPer-Drill Schneideinsatz n7, HU7810, Ø D: 22,25 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	231630 22,25
GTIN	4045197710413
Artikelklasse	21M

Beschreibung
Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 22 mm

Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,43 mm/U

Technische Beschreibung

für Grundelement Ø D	22 mm
Ø D	22,25 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend	0,43 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HU7810

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren