

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160410R HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen