

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251030 HB7020 |
| GTIN | 4045197711144 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung | P |
| Spanbrecher | SM |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Spanleitstufe | 2,2 mm |
| Vorschub f | 0,2 - 0,5 mm/U |
| Eckenradius | 0,5 mm |
| Sorte | HB7020 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 350 m/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX 160405R |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

