

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen