

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020

Bestelldaten

Bestellnummer	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 HB7020 Sorte: HB7020
 Spanbrecher: SS
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7020

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen