

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 120408 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SS  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,05 - 2,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen