

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 110302 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen