

Garant**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 63/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	75 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP