



Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 10X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish

Schlüssellänge L: 202 mm

Kopf-Ø D₁: 14,1 mm

Kopf-Ø D₂: 16,7 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	11 mm
Schlüssellänge L	202 mm
Kopf-Ø D ₁	14,1 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
Kopf-Ø D ₂	16,7 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel

