

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen