


Garant**Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319133 16
GTIN	4045197717214
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstechtiefe.**
- **Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.**
- **Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.**
- **Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.**

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

L ₂	42 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
L ₁	29 mm

passend für Schwerthöhe	19 mm
Schaft-Ø d ₁	16 mm
Höhe H ₁	42 mm
Höhe H ₂	20 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter