



## Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 14X15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Artikelklasse	62C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

#### Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish

Schlüssellänge L: 240 mm

Kopf-Ø D<sub>1</sub>: 21,6 mm

Kopf-Ø D<sub>2</sub>: 21,6 mm

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>1</sub>	14 mm
Kopf-Ø D <sub>2</sub>	21,6 mm
Kopf-Ø D <sub>1</sub>	21,6 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	15 mm
Schlüssellänge L	240 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel

