

Garant**eco-Nachrüstkit, Schaftbreite b: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	317900 25
GTIN	4045197716729
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

- Zur Kühlmittelübergabe an eco-System-Klemmdrehhalter und Stechdrehhalter.
- Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120 – 316160.
- Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlusschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-Ø 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	25 mm
Gesamtlänge L ₁	109 mm
für Schafthöhe H ₁	25 mm
Gesamthöhe H	32 mm
Länge L ₂	25 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter

