

**Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 600kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	085990 600
GTIN	2050001780133
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß E	81 mm
minimale Material-Wandstärke rund	6 mm
Maß D	99 mm
Maß C	120 mm

maximale Traglast plan	600 kg
Maß B	300 mm
Maß G	49 mm
Maß F	241 mm
maximaler Ø rund	270 mm
Gewicht	20 kg
maximale Traglast rund	300 kg
maximale Länge plan	2500 mm
minimale Material-Wandstärke plan	6 mm
Maß A	246 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet