



Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 16X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621405 16X18
GTIN	4045197717351
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet; Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant. Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.

Bewegliche Köpfe (bis zu 200° verstellbar).

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt, rundfinish

Schlüssellänge L: 260 mm

Kopf-Ø D₁: 21,6 mm

Kopf-Ø D₂: 25,8 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	16 mm
Schlüssellänge L	260 mm
Kopf-Ø D ₁	21,6 mm
Kopf-Ø D ₂	25,8 mm
Schlüsselweite ₂	18 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel

