

**Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 1200kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	085990 1200
GTIN	2050001780140
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

maximaler Ø rund	300 mm
Maß C	140 mm
Maß G	72 mm
maximale Länge plan	3500 mm

Maß B	359 mm
Maß A	305 mm
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
minimale Material-Wandstärke plan	10 mm
maximale Traglast rund	600 kg
Maß E	112 mm
Maß F	315 mm
Gewicht	40 kg
maximale Traglast plan	1200 kg
Maß D	125 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet