

Garant**TwinCut Planfräser 45° enge Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z:
125/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213420 125/12
GTIN	4045197716866
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Ab Ø 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).

Ersatzteil:

Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge L _{ges} für ON.U-Platten	61,3 mm

maximaler Außen-Ø D_{max} für SN.U-Platten	140,2 mm
maximaler Außen-Ø D_{max} für ON.U-Platten	136,8 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.U
passende Wendeschneidplatte	ON.U
Unterlegplatte	219897
Spannschraube für Unterlegplatte	219899
Gesamtlänge L_{ges} für SN.U-Platten	63 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	12
Serie	TwinCut
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	219899
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219898
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
Unterlegplatte	219897