

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen