

Garant**Kegelsenker-Satz Nr. 150152 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 6**

Bestelldaten

Bestellnummer	150312 6
GTIN	4045197717115
Artikelklasse	11M

Beschreibung

Ausführung:Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Schaft **zusätzlich mit 3 Spannflächen** für die Anwendung im 3-Backen-Futter.**Verwendung:**

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150152 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150152 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150152 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150152 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150152 6