

**Garant****eco-Abstechhalter mit IKZ, Schaft-Ø d1: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319132 30
GTIN	4045197716781
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstechtiefe.**
- **Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.**
- **Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.**
- **Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.**

**Verwendung:**

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

**Hinweis:**

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

**Technische Beschreibung**

L <sub>2</sub>	70 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
passend für Schwerthöhe	32 mm
L <sub>1</sub>	47 mm
Höhe H <sub>1</sub>	57,4 mm
Höhe H <sub>2</sub>	37 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter