

**Garant****eco-Abstechhalter mit IKZ, Schaft-Ø d1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319132 16
GTIN	4045197716750
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstechtiefe.
- Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.
- Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
- Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.

**Verwendung:**

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

**Hinweis:**

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
passend für Schwerthöhe	19 mm

L <sub>2</sub>	42 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
L <sub>1</sub>	29 mm
Höhe H <sub>1</sub>	42 mm
Höhe H <sub>2</sub>	20 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter