

Garant**eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-Ø d1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319133 20
GTIN	4045197717221
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstechtiefe.
- Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.
- Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
- Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

L ₂	55 mm
Schaft-Ø d ₁	20 mm
passend für Schwerthöhe	26 mm

L ₁	36 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Höhe H ₁	47 mm
Höhe H ₂	29 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter